

HOLEX**Perie rotundă cu coadă Sârmă de oțel 0,30 mm, Ø periei D1×lățimea garniturii L1: 40X10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5740 40X10
GTIN	4067263136354
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Sârme speciale ondulate, Ø ax 6 mm.

Corespunde cu cod 574050.

Aplicație:

Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare. Turațiile mari sporesc performanța periei.

Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.

Descriere tehnică

Ø periei D ₁	40 mm
Grosimea perilor	0,3 mm
Lățimea garniturii L ₁	10 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	9 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Turație maximă	18000 min ⁻¹

Material garnitură	Sârmă de oțel
Răsucire în cozi	Ondulat
Tip produs	Perie rotundă

Accesorii

Perie rotundă cu coadă Sârmă de oțel 0,30 mm Ø periei D1xlățimea garniturii L1 40X10 mm	574050 40X10
--	--------------