


**HOLEX****Perie rotundă cu coadă Sârmă de oțel 0,30 mm, Ø periei D1×lățimea garniturii L1: 70X16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5740 70X16
GTIN	4067263136385
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

Sârme speciale ondulate, Ø ax 6 mm.

Corespunde cu cod 574050.

**Aplicație:**

Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare. Turațiile mari sporesc performanța periei.

Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Ø periei D <sub>1</sub>	70 mm
Lățimea garniturii L <sub>1</sub>	14 mm
Grosimea perilor	0,3 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H <sub>1</sub>	19 mm
Turație maximă	15000 min <sup>-1</sup>
Material garnitură	Sârmă de oțel
Răsucire în cozi	Ondulat

Tip produs

Perie rotundă

## Accesorii

Perie rotundă cu coadă Sârmă de oțel 0,30 mm Ø periei  
D1×lățimea garniturii L1 70X16 mm

574050 70X16