

metabo**Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: 602325840****Date comandă**

Numărul de comandă	P07005 602325840
GTIN	4007430297747
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Mașină de găurit fără perii cu acumulator cu performanță optimă pentru aplicații solicitante.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Moment maxim de rotație moale	34 Nm
Denumirea producătorului	BS 18 LT BL
Moment maxim de rotație dur	75 Nm
Ambalaj	Metabox
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	38 mm
Turație maximă treapta 1	0 - 600 min ⁻¹
Greutate fără acumulator	1,2 kg
Număr de acumulatoare incluse	0

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Vibrație maximă conform EN	2,4 m/s ²
Tensiunea acumulatorului	18 V
Model constructiv motor	Fără perii
Turație maximă treapta 2	0 - 2100 min ⁻¹
Tip acumulator	Litiu-Ion
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Greutate	1,6 kg
Tip produs	Mașină de găurit cu percuție