

metabo**Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: 602316500****Date comandă**

Numărul de comandă	P07005 602316500
GTIN	4007430326324
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Mașină de găurit fără perii cu acumulator cu performanță optimă pentru aplicații solicitante.

- **Mașină de găurit cu percuție fără perii cu acumulator cu performanță optimă pentru aplicații solicitante**
- **Motor puternic fără perii pentru eficiență maximă și durată lungă de viață a bateriei**
- **Mecanism de percuție de înaltă performanță pentru cele mai bune rezultate de lucru**
- **Lampă integrată pentru iluminarea punctului de lucru**
- **Cuplu ajustabil 0,7 - 8 Nm**
- **Cu cârlig practic pentru curea și magazie de biți, opțional cu fixare pe dreapta sau pe stânga**
- **Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare**
- **Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat**
- **cu toate pachetele de baterii 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www.cordless-alliance-system.com**

Livrare:

Mandrină de găurit cu fixare rapidă, cârlig pentru curea și depozit de biți, 2 pachete de baterii Li-Power (18 V/4,0 Ah), încărcător ASC 55 „AIR COOLED”, metaBOX 145.

Descriere tehnică

Număr de acumulatori incluse	2
Tensiunea acumulatorului	18 V
Capacitate acumulator	4 Ah
Model constructiv motor	fără perii
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate fără acumulator	1,2 kg
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	38 mm
Denumirea producătorului	SB 18 LT BL
Greutate cu acumulator	1,9 kg
Ambalaj	Metabox
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Utilizare tipică	Strong
Moment maxim de rotație dur	75 Nm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Moment maxim de rotație moale	34 Nm
Turație de mers în gol	0 - 600 min ⁻¹
Turație de mers în gol	0 - 2100 min ⁻¹
Tip produs	Mașină de găurit cu percuție