

**Garant****Disc de debitat, INOX EXTRA ÎNGUST, Ø disc / cantitate: 178/100**

## Date comandă

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | GG5272 178/100 |
| GTIN               | 4067263136989  |
| Clasa articolului  | GGN            |

## Descriere

### Execuție:

Tip special pentru **INOX**.

**Model ultraperformant** nou, realizat conform celei mai moderne tehnologii, cu un avantaj semnificativ în ceea ce privește productivitatea și o senzație deosebită la tăiere. **Putere de tăiere crescută** garantată de suprafețele de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepțională, **comportament îmbunătățit la tăiere**.

Grosimea redusă a discului permite debitarea **rapidă fără eforturi, cu economie semnificativă de timp. Suprafețe tăiate curat, formare redusă de bavură**. Corespunde cu cod 563272.

### Specificație:

**A46-BF.**

## Descriere tehnică

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Ø găurii                      | 22,23 mm   |
| Lățimea discului              | 1,6 mm     |
| Ø discurilor                  | 178 mm     |
| Conținut                      | 100        |
| Pentru grosimile materialelor | 7,7 - 8 mm |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Descrierea formei                   | Drept             |
| Specificație                        | A46-BF            |
| Prescurtare pentru material abraziv | A                 |
| Conținut de fier, sulf și clor      | < 0,1 %           |
| Unghi de așezare recomandat         | Rază grad         |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX              |
| Mașină acționată                    | Polizor unghiular |
| Viteză periferică maximă            | 80 m/s            |
| Tip produs                          | Disc de debitat   |

### Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | indicat în anumite condiții |                |         |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 60 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 67 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| INOX                          | recomandat                  |                |         |
| Ti                            | recomandat                  |                |         |
| GG(G)                         | indicat în anumite condiții |                |         |
| CuZn                          | indicat în anumite condiții |                |         |
| Plastic, GRP                  | indicat în anumite condiții |                |         |
| Uni                           | indicat în anumite condiții |                |         |
| Uscat                         | recomandat                  |                |         |

### Accesorii

563272 178

Disc de debitat, model ultraperformant EXTRA ÎNGUST,  
INOX Ø discurilor 178 mm

---