

**HOLEX****Disc de debitat „2 în 1”, Ø disc / cantitate: 125/100****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5505 125/100
GTIN	4067263137016
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:****Disc de debitat universal pentru oțel și INOX.****Aplicație:**

Pentru secționarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere  $v_c$  de maxim 80 m/s.

**Specificație:****A60R-BF.** Corespunde cu 563505.**Notă:**

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secționat.

**Descriere tehnică**

Ø discurilor	125 mm
Lățimea discului	1 mm
Descrierea formei	drept
Conținut	100

Specificație	A60R-BF
Ø găurii	22,23 mm
Turație maximă	12200 min <sup>-1</sup>
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	Rază grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Beton
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

Disc de debitat,,2 în 1" Ø discurilor 125 mm	563505 125
--	------------