

HOLEX**Magnet tip oală plată cu placă de protecție, AlNiCo, Ø: 38mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5944 38
GTIN	4067263137740
Clasa articolului	00N

Descriere**Execuție:**

- Magnet plat încorporat în mantaua de oțel pentru protecție.
- Fixarea magnetului din jos prin gaura cu teșitură.
- Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 550 °C (Ref. 19 până la 100 °C).

Caracteristică:

Conținut: 10 buc.

Aplicație:

Construcția de dispozitive.

Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	130 N
Ø	38,1 mm
Înălțime	10,35 mm
Ø găurii de fixare	5,2 mm
Rezistență maximă la temperaturi	550 °C
Materialul suprafeței	Beton

Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet în formă de oală

Accesorii

Magnet tip oală plată cu placă de protecție Ø 38 mm	085944 38
---	-----------