

HOLEX**Lanternă tip creion cu LED și cu acumulator, Tip: 160****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1361 160
GTIN	4067263138013
Clasa articolului	00N

Descriere**Execuție:**

Lampă cu LED de buzunar robustă, reîncărcabilă, din aluminiu eloxat. **Comutare în 2 trepte**, cu funcție suplimentară **boost**, oferă **o putere excelentă de iluminare**, pentru toate tipurile de utilizări. Focalizarea cu o singură mână permite reglarea simplă și rapidă a conului de lumină.

- **Monitorizarea încărcării și a descărcării datorită LED-ului colorat de la comutator.**
- **Durată lungă de funcționare cu putere constantă de iluminare.**
- **Mufă de încărcare USB-C.**
- **Protecție la rostogolire involuntară.**
- **Cu cap de lampă focalizabil.**

Caracteristică:

Conținut 5 bucăți

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C și acumulator. Cu clemă de buzunar practică.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb recomandate, consultați Cod 081365.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Corpuri de iluminat	Lampă cu LED
Flux luminos treapta 2	50 lm
Durată de iluminare treapta 2	3 h
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Lungimea totală	154 - 161 mm
Ø cap	18 mm
Capacitate acumulator	0,6 Ah
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate	41 g
Acumulator înlocuibil	da
Durata de iluminare	1 h
Clasă de protecție IP	IP 54
Flux luminos Boost	250 lm
Durată de iluminare boost	30 s
Număr de acumulatoare incluse	5
Flux luminos	150 lm
Valoare CRI	>80
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Lanternă tip creion cu LED și cu acumulator Tip 160	081361 160
Acumulator de schimb 10840	081365 10840