

**Cuplă rapidă cu filet interior, Filet interior de racordare: 1/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	GG0171 1/4
GTIN	4067263138082
Clasa articolului	00N

Descriere**Execuție:**

Cuplaje cu închidere rapidă NW 7,2. Debit 1000 l/min (aer). Material alamă (lustruit). Presiune de exploatare: PN 35 bar / temperatură: -20 °C până la +100 °C.

Caracteristică:

Conținut 10 bucăți

Descriere tehnică

Valoare debit	1000 l/min
Presiune maximă de lucru	35 bar
Filet interior de racordare	1/4 inch
Tip produs	Cuplaj

Accesorii

Cuplă rapidăcu filet interior Filet interior de racordare 1/4
inch

080171 1/4