

Garant**Cuplaje de siguranță Filet exterior, Racord filet exterior: 1/2inch****Date comandă**

Numărul de comandă	GG0270 1/2
GTIN	4067263138167
Clasa articolului	00N

Descriere**Execuție:**

Cuplajul de siguranță GARANT este ultraperformant, este fabricat din oțel galvanizat și are o capacitate de debit extrem de mare. Tip nou, îmbunătățit, de operare cu o singură mână. Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO 4414 și EN 983.

Caracteristică:

Conținut 5 bucăți

Notă:

Nipluri recomandate la Cod 080290 – 080293.

Seria GARANT corespunde standardului european 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil european) și este compatibilă cu toate sistemele uzuale.

Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	16 bar
Racord filet exterior	1/2 inch
Valoare debit	2250 l/min
Tip produs	Cuplaj

Accesorii

Cuplaj de siguranță cu filet exterior
Filet exterior Racord
filet exterior 1/2 inch

080270 1/2

Niplu cu filet exterior
Set de 5 piese Racord filet exterior 1/2
inch

080290 1/2