


KOMET® Suport, HSK-A 100, ABS® Ø d: 50mm

Date comandă

Numărul de comandă	239022 50
GTIN	4047109003552
Clasa articolului	29W

Descriere
Execuție:

- Suport echilibrat la Q 6,3 la 10.000 1/min.
- Cu sistem de răcire internă.

Standard:
DIN 69893
Notă:

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.

Descriere tehnică

Lungimea proeminenței L ₁	51 mm
Ø cozii ABS® D _s	50 mm
Lungime activă A	80 mm
Suport	HSK-A 100
Coadă tip	ABS
Normă pentru suport	DIN 69893
Răcire interioară	da
Ø exterior d ₁	100 mm
Tip produs	Suport ABS

