

**KOMET® Suport, HSK-A 100, ABS® Ø d: 63mm****Date comandă**

Numărul de comandă	239022 63
GTIN	4047109003569
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

- Suport echilibrat la Q 6,3 la 10.000 1/min.
- Cu sistem de răcire internă.

Standard:**DIN 69893****Notă:**

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.

Descriere tehnică

Lungimea proeminenței L ₁	51 mm
Ø cozii ABS® D _s	63 mm
Lungime activă A	80 mm
Suport	HSK-A 100
Coadă tip	ABS
Normă pentru suport	DIN 69893
Răcire interioară	da
Ø exterior d ₁	100 mm
Tip produs	Suport ABS

