

**KOMET® Suport, HSK-A 100, ABS® Ø d: 80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	239022 80
GTIN	4047109003576
Clasa articolului	29W

**Descriere****Execuție:**

- Suport echilibrat la Q 6,3 la 10.000 1/min.
- Cu sistem de răcire internă.

**Standard:****DIN 69893****Notă:**

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.

**Descriere tehnică**

Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	80 mm
Lungime activă A	90 mm
Lungimea proeminenței L <sub>1</sub>	61 mm
Suport	HSK-A 100
Coadă tip	ABS
Normă pentru suport	DIN 69893
Răcire interioară	da
Ø exterior d <sub>1</sub>	100 mm
Tip produs	Suport ABS

