



MicroKom BluFlex® 2 Set de scule, Ø arborelui: 6-125 mm



Date comandă

Numărul de comandă	238394 6-125
GTIN	4047109222762
Clasa articolului	27G

Descriere

Livrare:

Câte 1 suport de plăcuțe: M05 20101

M05 20151

1 punte: M05 80101

1 element cu canelură triunghiulară: M05 90100

1 garnitură de etanșare: M05 90501

Câte 1 bară pentru strunjire interioară: B05 20100 Ref. Ø 6 – 10 mm

B05 20140 Ref. Ø 10 – 14 mm

B05 20180 Ref. Ø 14 – 18 mm

B05 20220 Ref. Ø 18 – 22 mm

B05 20260 Ref. Ø 22 – 26 mm

4 plăcuțe amovibile: TOGX 090204EN-14 BK60 Cod W57 14140.0460

Câte 2 plăcuțe amovibile: TOGX 140304EN-14 BK60 Cod W57 26140.0460

TOGX 06T102EN-14 BK60 Cod W57 04140.0260

WOHX 02T001EL-G12 BK6440 Cod W00 04120.016440

Câte 1 cheie tip steag: L05 01110; L05 01120; L05 01240; L05 01260.

Răcire interioară: da

Descriere tehnică

Ø arborelui	6 - 125 mm
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

Punte pentru MicroKom® hi.flex și MicroKom BluFlex® 2 Ø arborelui 120-155 mm	238395 120-155
--	----------------