

**KOMET® Suport, SK 40, ABS® Ø d: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	239000 50
GTIN	4047109045101
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

- Formă AD/B
- Suport echilibrat la Q 6,3 la 8000 1/min.
- Cu sistem de răcire internă.

Standard:**DIN 69871****Livrare:****Livrare completă cu șaibă de etanșare și setul de conversie pentru forma AD.****Notă:**

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.

Descriere tehnică

Lungimea proeminenței L ₁	30 mm
Lungime activă A	50 mm
Ø cozii ABS® D _s	50 mm
Suport	SK 40
Coadă tip	ABS
Normă pentru suport	DIN 69871
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport ABS