

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 32/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	250017 32/12
GTIN	4045197681737
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Portplăcuță	259031 2
Gheară, șurub, arc	259035 2
șurub pentru portplăcuță	259025 10
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Cod ISO Suport	DCLNR/L 3232P12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Lungime cap L ₁	34 mm
Mărime coadă	32 mm
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Unitate cu gheară Tip 2

259035 2

Portplăcuță Tip 2

259031 2

Șurub pentru portplăcuță Tip 10

259025 10

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500