



Aparat de curățat cu ultrasunete Elmasonic Easy, Tip: 18



Date comandă

Numărul de comandă	082003 18
GTIN	4250004100718
Clasa articolului	04S

Descriere

Execuție:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de șlefuire și lustruire, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curățate. A se folosi lichid de curățare special, puternic în funcție de murdărie și substanța activă. Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Performante și orientate către începători - acestea sunt dispozitivele de curățare cu ultrasunete din seria Elmasonic Easy.

- **2 moduri de ultrasunete.**
- **Temperatura poate fi reglată în trepte de 5 °C.**
- **Selector electronic și afișaj LED pentru toate stările de funcționare.**
- **Feedback sonor și vizual privind starea de funcționare.**
- **Tub din oțel inoxidabil tras.**

Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

Fără coș.

Notă:

Produse de curățare cu ultrasunete și substanțe de protecție anticorozivă pot fi găsite la codurile 088015 – 088019.

Descriere tehnică

Lungime coș de utilizare	280 mm
Lungime dispozitiv	405 mm
Clasă de protecție IP	IP 20
Putere absorbită	200 W
Lungime cuvă de curățare	300 mm
Denumirea producătorului	Elmasonic Easy 18L
Lățimea coșului de utilizare	255 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	220 - 240 V
Lățime cuvă de curățare	270 mm
Înălțime dispozitiv	330 mm
Înălțime cuvă de curățare	195 mm
Greutate	8,5 kg
Putere de încălzire	800 W
volum de lucru recomandat	14,2 l
Lățime dispozitiv	375 mm
Volum	17,8 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete