

**Garant****Cuțit de strunjire QuickTurn, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250014 25/12
GTIN	4045197649843
Clasa articolului	21U

**Descriere****Aplicație:**

Înlocuirea plăcuțelor amovibile fără cheie în L. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.**

Timpul de schimbare se reduce semnificativ.:

Răcire interioară: nu

Cod ISO Suport: DCLNR/L 2525M12

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 32 mm

Lungimea totală L: 150 mm

Portplăcuță: 259031 3

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Bridă	259038 7
șurub pentru portplăcuță	259025 4
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Portplăcuță	259031 3
Cod ISO Suport	DCLNR/L 2525M12
Mărimea plăcuței	12 mm

Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Gheară de strângere Tip 11	259038 11
Gheară de strângere Tip 7	259038 7
Gheară de strângere	259531
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță	259201
Șurub pentru portplăcuță Tip 4	259025 4
Șurub pentru portplăcuță	259171
Portplăcuță Tip 3	259031 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Gheară de strângere	259351