

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250019 20/12
GTIN	4045197650016
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Portplăcuță	259031 2
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 2
Cod ISO Suport	PCLNR/L 2020K12
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungime cap L ₁	28 mm
Set de arcuri	259044 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Pârgă cu articulație	259015 2
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 2	259031 2
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2