

## Transformator cu intensitate reglabilă 230 V / 24 V 100 W



### Date comandă

Numărul de comandă	081376
GTIN	2050001741264
Clasa articolului	04E

### Descriere

#### Execuție:

Transformator cu intensitate reglabilă 230 V CA / 24 V CC cu putere 100 W; clasa de protecție IP67; pentru funcționarea lămpilor în spații de lucru Cod 081350 cu intensitatea luminii reglabile. Dimensiuni (LxIxH) 220x68x39 mm.

#### Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing < 12$  mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

### Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 67
Protecție împotriva exploziilor	nu
Tip produs	Transformator