

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250037 25/12
GTIN	4045197650238
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Pârghie cu articulație	259015 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Cod ISO Suport	A25R PCLNR/L12
Set de știfturi elastice	259047 2
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 8
Set de arcuri	259044 2
Decalaj central L ₃	17 mm
Portplăcuță	259031 2
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	32 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	24 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 8	259018 8
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Pârgă cu articulație Tip 2	259015 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500