

Garant**Portsculă pentru burghiu, PSC 40 scurt, pentru Ø cozii DS: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308583 16
GTIN	4067263141105
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Poziția știftului filetat față de adâncitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.**
- **La strângere Ø mărit de rezervă este strâns pe suprafața de contact.**
- **Susținerea mai bună astfel obținută permite un avans mai mare.**
- **Concentricitate ridicată datorită suprafeței de contact frontale rectificată cu abatere de 3 μm.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

Aplicație:

Pentru fixarea tuturor burghiilor conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiile cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309885, cheie tubulară Cod 309893.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	56 mm
Ø exterior D	36 mm
Suport	PSC 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1

Fișă de date

Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK