

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/12mm


Date comandă

Numărul de comandă	250037 32/12
GTIN	4045197650245
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	12 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Cod ISO Suport	A32S PCLNR/L12
Portplăcuță	259031 2
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Decalaj central L ₃	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Set de arcuri	259044 2
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	40 mm
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L ₂	31 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	32 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 2	259018 2
Pârgă cu articulație Tip 2	259015 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500