


KOMET® Plăcuță amovibilă, BK6115, Denumire tip W83: 44-000

Date comandă

Numărul de comandă	236560 44-000
GTIN	4047109074453
Clasa articolului	24Q

Descriere
Execuție:

Profil ascuțit, cu muchii așchietoare rotunjite și spațiu de formare a așchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referință se raportează la KUB Quatron® 235500 – 235505.

Nu folosiți plăcuța pe poziție de plăcuță centrală!

Tip: GG(G)

Cod ISO Plăcuță amovibilă: SOEX 120508

Avans f în oțel < 900 N/mm²: 0,25 mm/rot

Descriere tehnică

Denumire	44-000
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,25 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 120508
Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	BK6115
Tip	GG(G)

Materialul sculei

Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru găurire