

**Garant**
**Suport 90°, cilindric cu RI scurt, Tip: 10**

**Date comandă**

Numărul de comandă	239740 10
GTIN	4045197596208
Clasa articolului	23A

**Descriere**
**Execuție:**

Model recomandat pentru mașinile CN, cu  $\varnothing$  precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele **hidraulice** sau **de mare precizie**, pentru precizie și siguranță a procesului foarte ridicate.

**Notă:**

Țineți cont de mărimea de prindere a suportului și de capetele de alezat. Alte suporturi Cod 210550 – 210582 și Cod 212000.

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Recomandat pentru  $\varnothing$  găurii străpunse: 10 - 12,7 mm

Recomandat pentru  $\varnothing$  găurii înfrundate: 14 - 16,2 mm

Lungimea totală L: 90 mm

Lungime utilă L<sub>1</sub>: 35 mm

$\varnothing$  cozii D<sub>5</sub> h6: 16 mm

Moment de strângere recomandat: 5 Nm

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru $\varnothing$ găurii înfrundate	14 - 16,2 mm
$\varnothing$ cozii D <sub>5</sub> h6	16 mm
Recomandat pentru $\varnothing$ găurii străpunse	10 - 12,7 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	35 mm
Moment de strângere recomandat	5 Nm
Lungimea totală L	90 mm
Serie	TopCut

Răcire interioară	da
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare