

**Garant****CN.G 09T304, Categorie: HB7415****Date comandă**

Numărul de comandă	250150 HB7415
GTIN	4045197662972
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CN.G 09T304 HB7415 Categorie: HB7415  
Sfârâmător de aşchii: TIM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 70 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 70 m/min
Condiție de tăiere	continuu
Sfârâmător de aşchii	TIM
Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,1 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 4 mm
Aplicația principală	S

Categorie	HB7415
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire