



KOMET Reamax® TS Suport Coadă cilindrică, scurt, Pentru Ø capului de alezare: 42-51,99 mm



Date comandă

Numărul de comandă	239880 42-51,99
GTIN	4047109254725
Clasa articolului	27E

Descriere

Adaptat pentru :

Capete de alezat Cod 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livrare:

Suport pentru capete de alezat complet cu șurub de tragere, cheie fixă pentru șuruburi de tragere și cheie de acționare.

Vă rugăm să comandați separat cheia pentru șuruburi cu locaș hexagonal, dacă este necesară.

Răcire interioară: da

Lungime activă A: 120 mm

Lungimea totală L_{ges} : 180 mm

Lungimea cozii L_s : 60 mm

Ø cozii D_s h6: 32 mm

Șurub de tragere Cod 239900: 5

Cheie fixă Cod 239901: SW10

Descriere tehnică

Lungime activă A	120 mm
Lungimea totală L_{ges}	180 mm
Lungimea cozii L_s	60 mm
Cheie fixă Cod 239901	SW10
Cheie de acționare Cod 239902	SW4 (10Nm)
Șurub de tragere Cod 239900	5
Pentru Ø capului de alezare	42 - 51,99 mm

Ø cozii D _s h6	32 mm
Tip de coadă	scurt
Răcire interioară	da
Tip produs	Alezor

Accesorii

Cheie fixă pentru șuruburi de tragere Acționare SW10	239901 SW10
Șurub de tragere Tip 5	239900 5