



KOMET Reamax® TS Suport Coadă cilindrică, lung, Pentru Ø capului de alezare: 18-19,99 mm



Date comandă

Numărul de comandă	239890 18-19,99
GTIN	4047109229341
Clasa articolului	27E

Descriere

Adaptat pentru :

Capete de alezat Cod 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livrare:

Suport pentru capete de alezat complet cu șurub de tragere, cheie fixă pentru șuruburi de tragere și cheie de acționare.

Vă rugăm să comandați separat cheia pentru șuruburi cu locaș hexagonal, dacă este necesară.

Răcire interioară: da

Lungime activă A: 140 mm

Lungimea totală L_{ges} : 190 mm

Lungimea cozii L_s : 50 mm

Ø cozii D_s , h6: 20 mm

Șurub de tragere Cod 239900: 1

Cheie fixă Cod 239901: SW5

Descriere tehnică

Cheie fixă Cod 239901	SW5
Lungimea cozii L_s	50 mm
Lungimea totală L_{ges}	190 mm
Pentru Ø capului de alezare	18 - 19,99 mm
Cheie de acționare Cod 239902	8IP (1,5Nm)
Lungime activă A	140 mm
Șurub de tragere Cod 239900	1

Ø cozii D _s h6	20 mm
Tip de coadă	lung
Răcire interioară	da
Tip produs	Alezor

Accesorii

Cheie fixă pentru șuruburi de tragere Acționare SW5	239901 SW5
Șurub de tragere Tip 1	239900 1