

Garant GRIDLINE

Dulap vertical pentru panou perforat, lățime 40G cu Uși batante cu geam, Înălțime: 2000mm



Date comandă

Numărul de comandă	942153 2000
GTIN	4069515001090
Clasa articolului	9GI

Descriere

Execuție:

Dulapuri verticale cu pereți perforați, cu extrageri și uși cu balamale, întărite la interior și care pot fi încuiate cu mâner glisant Haptoprene® din 2 componente, cu încuietore cu cilindru cu știft. Cu deschideri verticale cu □ 9×9mm la interval de 37 mm, pentru prinderea cârligelor și a suporturilor GARANT easyFix, precum și a accesoriilor pentru panoul perforat. Panourile perforate pot fi reglate la intervale de 25 mm. Panourile perforate sunt ghidate de șine telescopice. Capacitate portantă pentru fiecare deschidere în parte 80 kg.

Suprafața utilă a ambelor părți per dulap vertical 2,2 m². **Cu siguranță individuală la tragere.**

Culoare:

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Accesorii potrivite precum cârligele și suporturile GARANT easyFix etc. sunt prezentate în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Fișă de date

Execuție	Dulap vertical cu panou perforat
Lățime	1000 mm
Adâncime	700 mm
Lățime în G	40
Adâncime utilă deschidere verticală	656 mm
Înălțime utilă deschidere verticală	1692 mm
Greutate	186 kg
Adâncime în G	28
Capacitate portantă a deschiderii verticale	80 kg
Înălțime	2000 mm
Număr de deschideri verticale	3
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/942153-2000>