



KOMET Reamax® TS Suport Coadă cilindrică, scurt, Pentru Ø capului de alezare: 22-26,99 mm



Date comandă

Numărul de comandă	239880 22-26,99
GTIN	4047109229334
Clasa articolului	27E

Descriere

Adaptat pentru :

Capete de alezat Cod 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livrare:

Suport pentru capete de alezat complet cu șurub de tragere, cheie fixă pentru șuruburi de tragere și cheie de acționare.

Vă rugăm să comandați separat cheia pentru șuruburi cu locaș hexagonal, dacă este necesară.

Răcire interioară: da

Lungime activă A: 80 mm

Lungimea totală L_{ges} : 130 mm

Lungimea cozii L_s : 50 mm

Ø cozii D_s h6: 20 mm

Șurub de tragere Cod 239900: 3

Cheie fixă Cod 239901: SW6

Descriere tehnică

Lungimea cozii L_s	50 mm
Lungime activă A	80 mm
Pentru Ø capului de alezare	22 - 26,99 mm
Șurub de tragere Cod 239900	3
Cheie fixă Cod 239901	SW6
Lungimea totală L_{ges}	130 mm
Cheie de acționare Cod 239902	SW3 (4Nm)

Ø cozii D _s h ₆	20 mm
Tip de coadă	scurt
Răcire interioară	da
Tip produs	Alezor

Accesorii

Cheie fixă pentru șuruburi de tragere Acționare SW6	239901 SW6
Șurub de tragere Tip 3	239900 3