



Suport pentru burghiu cu plăcuțe amovibile VARIA, VXT4, Ø de prindere D1: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	319846 12
GTIN	4069739471167
Clasa articolului	33E

Descriere

Execuție:

VXT – Sistem flexibil cu două conuri. **Rezistență la un moment de până la 200 Nm datorită poligonului.**

Avantaj:

- **Stabilitate și amortizare optimizate**
- **Schimbarea sculelor, flexibilitate și modularitate.**
- **Precizie și repetabilitate excelentă (+/- 0,002).**
- **Compatibilitate cu VARIA VX**

Aplicație:

Sistem de schimbare rapidă pentru aplicații de strunjire statice.

Notă:

Momentul maxim de strângere în cazul VXT3 și VXT4 la 5,4 Nm se poate obține cu cheia dinamometrică potrivită cod 211750 măr. 5,7. La desfacerea suporturilor, nu rotiți dincolo de opritor. Pentru curățarea suporturilor de scule Varia și a inserțiilor înlocuibile recomandăm EWS Clean și un set de curățare.

Descriere tehnică

Fișă de date

Lungime activă dimensiune A	20 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	VXT4
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK