

**Cuțite de strunjire Pro Eco PWLNL 95°, pentru plăcuțe amovibile PW.., stânga****Date comandă**

Numărul de comandă	251925 20/08
GTIN	4069515004107
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Răcire orientată pe marginea de tăiere.

Notă:

Transfer lichid de răcire sub cap prin racord de furtun (G1/8 inch – inclus în pachetul de livrare).

Descriere tehnică

Parghie Cu Articulație	259016 1
Mărimea plăcuței	8 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259019 1
Portplăcuță	259034 3
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Lungime cap L ₁	32 mm
Lungimea totală L	125 mm
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Serie	Pro Eco
Cod ISO Suport	PWLNR/L 2020K08
Standard	Normă de fabricație

Fișă de date

Știft cu arc	259045 1
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/251925-20/08>