

**KOMET® Lamă de retezat HSS-Co5, Lățime b: A0,9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	240020 A0,9
GTIN	4047109015708
Clasa articolului	24H

**Descriere****Aplicație:**

Pentru realizarea de canale exterioare, pentru inele de siguranță (inel SEEGER®). Lățimea lamei respectă toleranța aplicabilă H11 pentru canale de siguranță. Cuțitele trebuie reascuțite doar în partea frontală.

**Descriere tehnică**

Suport recomandat	AE și A1/2A cu Cod 240022
Pentru lățimea canalului cu inel Seeger	0,8 mm
Înălțime h	11 mm
Lățime b	0,9 mm
Lungimea totală L	80 mm
Materialul sculei	HSS Co 5
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire