

**Garant****Suporturi pentru strunjit cu caneluri, PSC 63, Ø de strângere D1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318890 40
GTIN	4069515004978
Clasa articolului	31G

**Descriere****Execuție:**

**GARANT** - Stabilitate și efect de amortizare a vibrațiilor mai mari datorită înfășurării barei pentru strunjire interioară.

**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru prinderea barelor de strunjit.

**Notă:**

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	75 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	40 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm
L <sub>1</sub>	85 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

