



Plăcuțe amovibile pentru raze 12° HSS-Co5, H7, Rază: R8mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 240030 R8 |
| GTIN | 2050001099457 |
| Clasa articolului | 29W |

Descriere

Execuție:

Rectificate pe toate laturile și cu câte patru raze egale. Tăișuri detalonate prin ascuțire cu sfărâmător de aşchii, pentru cele mai bune condiții de tăiere la nivelul întregului sector al razei.

Unghiul de aşchiere de 12° este adecvat pentru o utilizare universală.

Aplicație:

Pentru strunjirea razelor convexe la diametrele externe sau în găuri.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Rază R ₁ | R8 |
| Materialul sculei | HSS Co 5 |
| Tip produs | Plăcuță pentru strunjire |