

**KOMET® Lamă de retezat HSS-Co5, Lățime b: A1,3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	240020 A1,3
GTIN	4047109015722
Clasa articolului	24H

Descriere**Aplicație:**

Pentru realizarea de canale exterioare, pentru inele de siguranță (inel SEEGER®). Lățimea lamei respectă toleranța aplicabilă H11 pentru canale de siguranță. Cuțitele trebuie reascuțite doar în partea frontală.

Descriere tehnică

Pentru lățimea canalului cu inel Seeger	1,2 mm
Suport recomandat	AE și A1/2A cu Cod 240022
Înălțime h	11 mm
Lățime b	1,3 mm
Lungimea totală L	80 mm
Materialul sculei	HSS Co 5
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire