



Scule pentru randalinare Strunjire cu cap glisant universală, Mărime coadă: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	290197 10
GTIN	
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Structură modulară: aplicabil universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Știft pentru rolă din carbură pentru o rezistență mai mare la uzură.

Reglare rapidă a sculei cu ajutorul șurubului de ajustare.

Știft filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Descriere tehnică

Bucșă din carbură, șaibă de acoperire, șurub	299920 10
Pentru lățime moletă b	3 mm
Pentru Ø moletă d ₁	10 mm
Gamă de fixare	0 - 15 mm
Pentru Ø gaură moletă d ₂	6 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 1×BR30°
Pentru profil randalinat	RBR30° 1×AA
Pentru profil randalinat	RBL30° 1×AA
Pentru profil randalinat	RAA 1×BL30°
Pentru profil randalinat	RBR45° 1×BL15°

Fișă de date

Pentru profil randalinat	RBL45° 1×BR15°
Tip produs	Suport de randalină