

**Bucșă elastică ER cu etanșare, ER 16, Ø nominal de strângere d: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308907 3
GTIN	4054631188480
Clasa articolului	39Y

Descriere**Execuție:**

Complet călit și rectificat.

Protecție contra coroziunii: Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

Etanșare cu metal.

Avantaj:

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

Notă:

Cu **etanșarea** pentru răcire interioară, este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale.

Similar ISO 15488-A.

Descriere tehnică

Suport	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tip	425 E
Ø exterior D	16,7 mm

Fișă de date

Lungimea totală L	27,5 mm
Tip produs	Bucșă elastică