

Garant**Șubler digital pentru atelier IP67 cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415370 300
GTIN	4069515008136
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital pentru atelier IP67. **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11,5 mm.** Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Valoarea măsurată și punctul zero sunt păstrate. Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene® pentru o mânăuire confortabilă**. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

#Inclusiv 1× baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Piese de schimb:

Suport de baterie Cod 412237 Ref. B.

Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Decuplare automată	da

Fișă de date

Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	11,5 mm
Lungimea ciocului	100 mm
Număr de baterii incluse	1
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Citire comutabilă	mm / inch
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Standard	ISO 13385
Tip de baterii	Celulă buton
Clasă de protecție IP	IP 67
Ambalaj	Cutie stabilă
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Cioc măsurare	da
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Manometru de etrier pentru atelier

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/415370-300>