

Garant**Șubler digital pentru atelier HCT IP67 fără vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415373 300
GTIN	4069515008228
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital pentru atelier IP67. **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11,5 mm.** Durată de funcționare foarte lungă a bateriilor datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Valoarea măsurată și punctul zero sunt păstrate. Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene® pentru o mânuire confortabilă.** Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Compatibil cu aplicația mobilă HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opțională (disponibil gratuit pentru Android și iOS) și pentru aplicația HCT Windows (disponibilă pentru Windows). Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

#Inclusiv 1× baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Piese de schimb:

Suport de baterie Cod 412237 Ref. B.

Descriere tehnică

Citire	0,0005 inch
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032

Fișă de date

Citire comutabilă	mm / inch
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Aplicație mobilă HCT
Aplicație radio	HCT Windows App
Calibrarea	A1
Decuplare automată	da
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	ISO 13385
Clasă de protecție IP	IP 67
Citire	0,01 mm
Lungimea ciocului	100 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	11,5 mm
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Tip de baterii	Celulă buton
Serie	HCT
Număr de baterii incluse	1
Ambalaj	Cutie stabilă
Interfață	Interfață Bluetooth®
Cioc măsurare	nu
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler pentru atelier

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/415373-300>