

 KOMET**KOMET® Cuțit pentru filetare interioară, filet pe dreapta Forma 60° (metric),
Tip: B03****Date comandă**

Numărul de comandă	240084 B03
GTIN	4047109016934
Clasa articolului	24H

Descriere**Execuție:**

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuțirii repetate a suprafeței de degajare a cuțitului.

Referințe cu inscripția adițională **L = coadă prelungită.**

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultați Cod 240070 și Cod 240072.

Descriere tehnică

Pentru găuri cu \varnothing de la	7 mm
Pentru pasul filetelui de până la	1,5 mm
Tip	B03
Adâncime de găurire	26 mm
Lungimea totală	65 mm
\varnothing cozii	8 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

