

**Reflector tip baghetă cu acum. LED-uri, Tip: 260****Date comandă**

Numărul de comandă	081449 260
GTIN	4069515008563
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Lampă tip baghetă, cu LED și acumulator, de buzunar, robustă, îngustă, cu suprafață cauciucată, magnet de fixare și LED suplimentar pe capul lămpii. 3 poziții diferite de iluminare (spot, strălucitoare, slabă). Poate fi reîncărcată prin interfața USB-C. Ideală ca lampă de control în spații înguste.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Clasă de protecție IP	IP 42
Flux luminos	400 lm
Număr de acumuloare incluse	1
Lungimea totală	260 mm
Greutate	94 g
Durata de iluminare	3 - 20 h

Fișă de date

Flux luminos treapta 2	40 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Lampă de lucru