

**KOMET® Portcuțit de retezat, Tip: A1/2A****Date comandă**

Numărul de comandă	240010 A1/2A
GTIN	4047109015333
Clasa articolului	24G

Descriere**Execuție:**

Pentru cuțit Cod 240014 - 240020. Cuțitele sunt fixate lateral în suportul cu canal.

Atenție:

Livrare **fără cuțit**.

Descriere tehnică

cuțite recomandate, retezare: Cod 240014	A1/2A
Înălțimea muchiei așchietoare	20 mm
Pentru lățimea cuțitului	4 mm
Tip	A1/2A
Înălțimea cozii h	22 mm
Pentru înălțimea cuțitului	16 mm
cuțite recomandate, canale cu inel Seeger: Cod 240020	A0,9 până la A2,15 cu 240022, A2,65 până la A4,15
Lungimea totală L	170 mm
Lățimea cozii b	14,5
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

KOMET® Adaos pentru lamă de retezat

240022