

Garant**Portsculă eco axială, individuală, pe dreapta, HSK-T 63, pentru fixare pătrată: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318622 25
GTIN	4069515009010
Clasa articolului	31G

Descriere**Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

GARANT – Optimizarea durabilității, suprafețe mai bune, siguranță mai mare la utilizare și creșterea productivității datorită GARANT eco.

Contur subțire pentru o accesibilitate mai bună.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Inclusiv portplăcuță străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	130 mm
Pentru fixare pătrată	25 mm
Lungime de strângere L ₁	88 mm
B	25 mm
Ø exterior D	78 mm

Fișă de date

Suport	HSK-T 63
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de scule