

Garant**Portsculă eco axială individuală, stânga, PSC 63, pentru fixare pătrată: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318862 25
GTIN	4069515009041
Clasa articolului	31G

Descriere**Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

GARANT – Optimizarea durabilității, suprafețe mai bune, siguranță mai mare la utilizare și creșterea productivității datorită GARANT eco.

Aplicație:

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Pentru fixare pătrată	25 mm
Ø exterior D	78 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
B	25 mm
Lungime de strângere L ₁	88 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da

Fișă de date

Tip produs

Suport de scule