

**Șurub pentru canale în T (8.8.) complet, Tip: 141263****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 375301 141263 |
| GTIN | 4069515011853 |
| Clasa articolului | 32H |

Descriere**Execuție:**

Șurub pentru canale în T, temperat, negru, clasa de rezistență 8,8.

Standard:

DIN 787

Livrare:

Complet cu șaibă cod 375341

Accesorii opționale:

Șaibe suport, consultați codul 35341 și piulițe înalte, consultați codul 375386.

Notă:

- **Model de citire – mărimea 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Înălțime k | 8 mm |
| Tip | 787 |
| Filet G | M12 |
| Lungime L | 63 mm |
| Dimensiunea nominală a canalelor în T | 14 mm |
| Lățime îngustă cursor a | 13,7 mm |
| Lungime filet b | 35 mm |

Fișă de date

| | |
|-----------------|---------------------|
| Lățime cursor e | 22 mm |
| Tip produs | Șurub pentru canale |