

**Șurub pentru canale în T (8.8.) complet, Tip: 1816100****Date comandă**

Numărul de comandă	375301 1816100
GTIN	4069515011938
Clasa articolului	32H

Descriere**Execuție:**

Șurub pentru canale în T, temperat, negru, clasa de rezistență 8,8.

Standard:

DIN 787

Livrare:

Complet cu șaibă cod 375341

Accesorii opționale:

Șaibe suport, consultați codul 35341 și piulițe înalte, consultați codul 375386.

Notă:

- **Model de citire – mărimea 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

Descriere tehnică

Lățime îngustă cursor a	17,7 mm
Înălțime k	10 mm
Lungime filet b	60 mm
Lungime L	100 mm
Tip	787
Dimensiunea nominală a canalelor în T	18 mm
Lățime cursor e	28 mm

Fișă de date

Filet G

M16

Tip produs

Șurub pentru canale