

**Șurub pentru canale în T (8.8.) complet, Tip: 2220110****Date comandă**

Numărul de comandă	375301 2220110
GTIN	4069515011990
Clasa articolului	32H

Descriere**Execuție:**

Șurub pentru canale în T, temperat, negru, clasa de rezistență 8,8.

Standard:

DIN 787

Livrare:

Complet cu șaibă cod 375341

Accesorii opționale:

Șaibe suport, consultați codul 35341 și piulițe înalte, consultați codul 375386.

Notă:

- **Model de citire – mărimea 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

Descriere tehnică

Dimensiunea nominală a canalelor în T	20 mm
Lungime filet b	70 mm
Filet G	M20
Lungime L	110 mm
Tip	787
Lățime îngustă cursor a	21,7 mm
Înălțime k	14 mm

Fișă de date

Lățime cursor e	35 mm
Tip produs	Șurub pentru canale