

**Gheară de strângere, Lățimea canalului a: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370670 12
GTIN	4069515014397
Clasa articolului	32H

Descriere**Execuție:**

Bridele de strângere și șuruburile de prindere formează o unitate (fără piese individuale). Forma bridei de prindere permite reglarea continuă fără suport suplimentar.

Aplicație:

Pentru strângerea rapidă și sigură a pieselor de diferite înălțimi la mașinile de frezat.

Material:

Călit, vopsit, rezistență șuruburi 8.8.

Livrare:

Complet cu șurub pentru canale în T (cod 375301).

Descriere tehnică

Înălțimea de strângere h	0 - 45 mm
Lungime L	105 mm
Lățime B	44 mm
Lățimea canalului a	12 mm
Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375301	Ref. 1212125

Fișă de date

Tip produs

Gheară de strângere