

**Podest de lucru XL Step, accesibil bilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 2X3****Date comandă**

Numărul de comandă	966151 2X3
GTIN	4003866414109
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Podest de lucru robust, accesibil bilateral, pliabil, cu podest mare și șine anodizate rezistente la abraziune. Trepte foarte adânci (92 mm) pentru o așezare confortabilă și sigură. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide cu fixare prin apăsare. Talpă antialunecare pentru picioarele scării cu suprafață mare din plastic cu 2 componente, potrivit și pentru lucrul pe suprafețe grilate.

Standard:

DIN EN 14183.

Descriere tehnică

Număr de trepte, inclusiv platformă	2x3
Execuția treptelor	Nivel
Traversă	nu
Cu balustradă	nu
Înălțime de lucru cca.	2,74 m

Fișă de date

Role	nu
Material	Aluminiu eloxat
Balustradă	nu
Înălțimea platformei fără balustradă	0,74 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Adâncimea platformei	300 mm
Lățime inferioară, exterioară	0,88 m
Reglabil pe înălțime	nu
Accesibilitate	bilateral
Adâncime treaptă	92 mm
Lățimea platformei	600 mm
Greutate	7,4 kg
Tip produs	Podest de lucru